
JOUCOMATIC™

SITZVENTIL
handbetätigt
Steckanschluss für Schlauch Ø 4 mm
oder G 1/8



3/2
Baureihe
310




ALLGEMEINES

MEDIUM	: Luft oder neutrales Gas, gefiltert, geölt oder ungeölt
ANSCHLUSS	: Steckanschluss Ø 4 mm oder G 1/8
DRUCKBEREICH	: 0 bis 10 bar
TEMPERATUR	: -5 °C bis 60 °C
DURCHFLUSS (Qv bei 6 bar)	: 280 l/min
Ø DN	: 3,5 mm

KONSTRUKTIONSMERKMALE
Gehäuse aus Zinkdruckguss
Innenteile aus Acetalharz
Dichtungen aus Nitril (NBR)

KENNDATEN

FUNKTION NC
in Ruhestellung
normal geschlossen



1 = Druckanschluss
2 = Verbraucher
3 = Entlüftung


	Bezeichnung	Betätigungs-kraft (daN)	**Artikel-Nr.**		
			Betätigungselement ALLEIN	**Ventil + Betätigungselement**	
				Steckanschluss	Gewinde G 1/8
—	Ventil allein **AUSFÜHRUNG NC**	5	—	**31090002**	**31090001**
	Drucktaster Ø 40	5	**88131007**	**31000015**	**31000008**
	Pilzdrucktaster Ø 60	5	**88131004**	**31000016**	**31000009**
	Kippschalter	—	**88131003**	**31000017**	**31000010**

G


00401DE-2007/R01
Änderungen vorbehalten.

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE


Ventil allein
Gewicht: 0,100 kg




Drucktaster Ø 40
Gewicht: 0,145 kg



Pilzdrucktaster Ø 60
Gewicht: 0,150 kg



Kippschalter
Gewicht: 0,120 kg



00401DE-2007/R01
Änderungen vorbehalten.