NPT 1/4" à 1" | Distributeurs à 3 et 4 voies à haut débit en laiton et en acier inoxydable



Distributeurs à tiroir ASCO™ séries 362 et 562

Applications :

- Parfaits pour l'automatisation des distributeurs
- Activités pétrolières et gazières en amont, en milieu de chaîne et en aval
- Activités pétrochimiques
- Toute application à haut débit dans un environnement hostile

Caractéristiques et avantages :

Des performances de débit inégalées

- Les distributeurs à tiroir ASCO des séries 362 et 562 offrent le meilleur débit par diamètre de tuyau du marché, avec un coefficient Cv de 2 pour les distributeurs de 1/4" et pouvant atteindre 15,5 pour ceux de 1"

Modèle à 4 voies disponible pour tous les diamètres de tuyau

- Offre la solution la plus simple et la plus économique pour la commande des distributeurs de process à double effet

Les distributeurs ASCO : une technologie à solénoïde éprouvée et une fiabilité avérée

- Les solénoïdes ASCO ont fait leurs preuves dans un large éventail d'applications d'automatisation de distributeurs
- Un solénoïde de 1,4 W, certifié ATEX, IECEx, UL et CSA pour les zones dangereuses, s'adapte aux conceptions internationales et simplifie la gestion des stocks
- Les options d'économie d'énergie permettent de réduire la puissance absorbée
- Les solénoïdes disponibles avec des câbles scellés en usine permettent de réduire les coûts d'installation

ASCO™

EMERSON™

Distributeurs à tiroir ASCO™ séries 362 et 562

Livraison rapide

- Les modèles les plus courants sont disponibles via le programme QuickShip, qui permet un remplacement rapide des pièces et une meilleure disponibilité

Résistance à la corrosion

- Les matériaux des distributeurs en acier inoxydable 316L garantissent une durée de vie plus longue dans des environnements hostiles
- Conforme à la norme NACE (versions sans solénoïde uniquement)

Assistance produit inégalée

- L'assistance aux ventes locales et les experts process trouvent les solutions aux applications spécifiques aux clients
- Un service technique et un chat en ligne sont à votre disposition pour une assistance par téléphone et sur Internet

Large gamme d'options : solénoïdes, systèmes pneumatiques et manuels

- Les distributeurs à 3 et 4 voies, disponibles avec les options suivantes, offrent des solutions adaptées à un large éventail d'applications :
  - Basse température
  - Bouton poussoir
  - À commande assistée
  - Double pilotage
  - Solénoïde simple
  - Solénoïde double
  - Options de verrouillage
  - Orientation du solénoïde à 90° en option
  - Options de crantage

Spécifications

Débit : Cv					
	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Laiton	1,8	4,0	5,0	13,0	15,5
Acier inoxydable	2,0	4,8	5,6	13,0	15,5

Fluides

- Air, gaz inerte et gaz naturel sec non sulfureux (consultez le fabricant pour d'autres fluides)

Large plage de températures

- Plage standard : de -4 °F à 200 °F (de -20 °C à 93 °C)
- Option basse température : de -40 °F à 200 °F (de -40 °C à 93 °C)
- Pour les options de solénoïdes, veuillez consulter les séries 362/562

Solénoïde	Tension	Puissance	Min. standard Température	Option basse température	Température max.
Puissance standard	24 V et 12 V CC	10,1 W	-4 °F (-20 °C)	-40 °F (-40 °C)	131 °F (55 °C)
Puissance réduite		1,4 W			140 °F (60 °C)
Compact et à faible consommation		1,8 W			200 °F (93 °C)
Encapsulé dans de l'acier inoxydable				-	

En savoir plus sur ASCO série 362

En savoir plus sur ASCO série 562

ASCO™ www.Emerson.com/ASCO

EMERSON™

Le logo Emerson est une marque déposée et une marque de service d'Emerson Electric Co. Les logos de la marque sont des marques enregistrées d'un des groupes d'entreprises Emerson. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. © 2026 Emerson Electric Co. Tous droits réservés.
FL000805FRFR-01/2026-10-21