NPT da 1/4” a 1” | Valvole a 3 e 4 vie ad alta portata in ottone e acciaio inox



Valvole a cassetto ASCO™ serie 362 e 562

Applicazioni:

- Ideali per l'automazione delle valvole
- Attività di scoperta ed estrazione, trasporto e stoccaggio, raffinazione e distribuzione nel settore petrolifero e del gas
- Attività petrolchimiche
- Qualsiasi applicazione ad alta portata in un ambiente gravoso

Caratteristiche e vantaggi:

Prestazioni di portata leader del settore

- Le valvole a cassetto ASCO serie 362 e 562 forniscono la migliore portata per grandezza del tubo flessibile del mercato, con un valore Cv pari a 2 per le valvole da 1/4” e fino a 15,5 per quelle da 1”

Configurazione a 4 vie disponibile per tutte le grandezze dei tubi flessibili

- Offre il metodo più semplice ed economico per pilotare le valvole di processo a doppio effetto

Valvole ASCO: tecnologia a solenoide collaudata e affidabilità comprovata

- Le valvole solenoidi ASCO sono testate in un’ampia gamma di applicazioni nel campo dell’automazione delle valvole
- La valvola solenoide da 1,4 W, certificata ATEX, IECEx, UL e CSA per l’impiego in aree pericolose è compatibile con progetti generali e semplifica la gestione delle scorte
- Le opzioni a basso consumo energetico riducono l'assorbimento di potenza
- Le opzioni solenoide con cavi ermetizzati in fabbrica riducono i costi di montaggio

ASCO™

EMERSON™

Valvole a cassetto ASCO™ serie 362 e 562

Consegna rapida

- Le configurazioni più comuni sono disponibili nel programma QuickShip, che garantisce una rapida sostituzione dei componenti e una maggiore disponibilità

Resistente alla corrosione

- I materiali delle valvole in acciaio inox 316L garantiscono una maggiore durata in ambienti gravosi
- Conforme alla norma NACE (solo versioni senza solenoide)

Assistenza prodotto insuperabile

- L'assistenza alle vendite locale e gli specialisti di processo aiutano a individuare le soluzioni per le applicazioni specifiche del cliente
- Il servizio di assistenza tecnica e la chat online sono disponibili sia come assistenza telefonica che come assistenza Web

Numerose opzioni per valvole solenoide, pneumatiche e manuali

- Le valvole a 3 e 4 vie con le seguenti opzioni offrono soluzioni per un'ampia gamma di applicazioni:
  - Bassa temperatura
  - Tasto a palmo
  - A comando servoassistito
  - A doppio pilotaggio
  - Singolo solenoide
  - Doppio solenoide
  - Opzioni con autoritenuta
  - Orientamento solenoide opzionale a 90°
  - Opzioni di arresto

Specifiche

Quota di portata: Cv					
	1/4"	**3/8"**	**1/2"**	**3/4"**	**1"**
Ottone	1,8	4,0	5,0	13,0	15,5
Acciaio inox	2,0	4,8	5,6	13,0	15,5

Fluidi

- Aria, gas inerte e gas naturale secco dolce (per altri fluidi, rivolgersi al produttore)

Campo temperatura ampio

- Offerta standard: da -4 °F a 200 °F (da -20 °C a 93 °C)
- Opzione per basse temperature: da -40 °F a 200 °F (da -40 °C a 93 °C)
- Per le opzioni solenoide, consultare le serie 362/562

Solenoide	Tensione	Alimentazione	Standard min. Temperatura	Opzione a bassa temperatura	Temperatura max.
Potenza standard	24 V e 12 V DC	10,1 W	-4 °F (-20 °C)	-40 °F (-40 °C)	131 °F (55 °C)
Potenza ridotta		1,4 W			140 °F (60 °C)
Bassa potenza compatta		1,8 W			200 °F (93 °C)
Incapsulato in acciaio inox				-	

Per saperne di più su ASCO serie 362

Per saperne di più su ASCO serie 562

ASCO™ www.Emerson.com/ASCO

EMERSON™

Il logo Emerson è un marchio di fabbrica e un marchio di servizio di Emerson Electric Co. Il marchio e il logo sono marchi di fabbrica registrati di un'azienda appartenente al gruppo aziendale Emerson. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. © 2026 Emerson Electric Co. Tutti i diritti riservati.
FL000805ITIT-01_08-26 / 2026-10-19