
SITZVENTIL
mechanisch betätigt
Steckanschluss für Schlauch Ø 4 mm
oder G 1/8

NC






ALLGEMEINES

MEDIUM	: Luft, gefiltert, geölt oder ungeölt
ANSCHLUSS	: Steckanschluss für Schlauch Ø 4 mm oder G 1/8
BETRIEBSDRUCK	: 0 bis 10 bar
TEMPERATUR	: -5 °C bis 60 °C
DURCHFLUSS (Qv bei 6 bar)	: 280 l/min.
Ø DN–	: 3,5 mm




KONSTRUKTIONSMERKMALE
Sitzventil und Kegel in Mittelstellung geschlossen
Gehäuse aus Zinkdruckguss
Innenteile aus Acetal (POM)
Dichtungen aus Nitril (NBR)

KENNDATEN

FUNKTION NC
in Ruhestellung normal geschlossen




1 = Druckanschluss
2 = Verbraucher
3 = Entlüftung

Typ	Bezeichnung	Betätigungskraft (daN)	Artikel-Nr.		
			Betätigungselement ALLEIN	**Ventil + Betätigungselement**	
				Steckanschluss	Gewinde G 1/8
—	Ventil allein **AUSFÜHRUNG NC**	5	**—**	**31090002**	**31090001**
	Rollenhebel aus Acetal	2	**88131001**	**31000011**	**31000004**
	Kipphebel aus Acetal	1,5	**88131002**	**31000012**	**31000005**
	Rollenhebel aus Metall	2	**88131005**	**31000013**	**31000006**


00409DE-2007/R01
Änderungen vorbehalten.

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE


Ventil allein
Gewicht: 0,100 kg




Rollenhebel aus Acetal
Gewicht: 0,110 kg



Kipphebel
Gewicht: 0,110 kg



Rollenhebel aus Metall
Gewicht: 0,145 kg



00409DE-2007/R01
Änderungen vorbehalten.